

Kod: D-SEP/HD

SEPARATOR WIDEO D-SEP/HD

Netto: 85.99 SEK Brutto: 105.77 SEK

D-SEP/HD izolator pętli masy (ground loop isolator) jest pasywnym urządzeniem, które eliminuje lub zmniejsza zakłócenia sygnału wynikające z różnicy potencjałów pomiędzy urządzeniami i prądami płynącymi masą sygnałową. Urządzenie zapewnia separację galwaniczną i przeznaczone jest do aplikacji wykorzystujących standard sygnału: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL.

Uwaga! Urządzenie D-SEP/HD wymaga prawidłowego połączenia: **Cable** (gniazdo BNC) - sygnał z kamery (linia przesyłowa), **Equipment** (wtyk BNC) - rejestrator, monitor.



SPECYFIKACJA

Standard:	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba wejść:	1 szt. Gniazdo BNC
Liczba wyjść:	1 szt. Wtyk BNC
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami:	25 V DC
Tłumienie:	• 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB
Szerokość pasma:	200 MHz
Zasilanie:	—
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	49 x 20 x 17 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza:



Schemat poglądowy podłączenia:




- 1. Kamera
 - 2. Kabel koncentryczny
 - 3. Rejestrator lub monitor
- Opakowanie:



NASZE TESTY

Charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa (RF PWR OUT = 0 dBm):



Przykładowy obraz z kamery bez zastosowania izolatora pętli masy - widoczne zakłócenia:



Przykładowy obraz z kamery po umieszczeniu izolatora pętli masy w torze sygnałowym - brak zakłóceń:



NASZE OPINIE



- Urządzenie nie pozwala na sterowanie COAX.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

