

	<a href="#">GNIAZDO ZACISKANE SMA-G-RP/ZAC.H-155</a>	<a href="#">GNIAZDO ZACISKANE SMA-G/ZAC.H-155</a>	<a href="#">WTYK ZACISKANY SMA-W- RP/ZAC.H-155</a>	<a href="#">WTYK ZACISKANY SMA- W/ZAC.H-1000</a>	<a href="#">WTYK ZACISKANY SMA- W/ZAC.H-155</a>
					
	6.65 PLN 8.18 PLN	6.47 PLN 7.96 PLN	6.83 PLN 8.40 PLN	18.12 PLN 22.29 PLN	6.90 PLN 8.49 PLN
Rodzaj złącza	SMA Gniazdo RP	SMA Gniazdo	SMA Wtyk RP	Wtyk SMA Wtyk	SMA Wtyk
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie	Zaciskanie	Zaciskanie	Zaciskanie	Zaciskanie
Mocowanie ekranu	Zaciskanie	Zaciskanie	Zaciskanie	Zaciskanie	Zaciskanie
Mocowanie żyły	Lutowanie	Lutowanie	Lutowanie	Lutowanie	Lutowanie
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	Kabel koncentryczny	Kabel koncentryczny	Kabel koncentryczny	Kabel koncentryczny
Średnica kabla	max. 6.1 mm	max. 6.1 mm	max. 6.1 mm	max. 10.9 mm	max. 6.1 mm
Impedancja	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Materiał	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRI-LAN/100</li> <li>• H-155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRI-LAN/100</li> <li>• H-155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRI-LAN/100</li> <li>• H-155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRI-LAN-400</li> <li>• H-1000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRI-LAN/100</li> <li>• H-155</li> </ul>
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-301C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-301C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-301C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-301C</li> </ul>
Waga	0.010 kg	0.010 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.010 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata